


Fotocel ontvanger

OFE-FPKG/10M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OF5019

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	< 25
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht

Uitgangen

Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Schakelfrequentie DC	[Hz]	320
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermde tegen overbelasting		ja

Bereik

Zender / ontvanger		ontvanger
Bereik	[m]	< 4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen



EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B



Fotocel ontvanger

OFE-FPKG/10M

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	0,237
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Schroefdraadtype		M12 x 1
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal optiek		PMMA
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 10 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
Aansluiting		



Aderkleuren :

BN = bruin

BU = blauw

BK = zwart



Fotocel ontvanger

OFE-FPKG/10M

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

