



## Taster fotocel

OGT-DPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OGH501

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

# No scale drawing available

## Producteigenschappen

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Lichtsoort | infrarood licht          |
| Behuizing  | cilindrisch schroefdraad |

## Toepassingsgebied

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Functieprincipe | Taster fotocel |
|-----------------|----------------|

## Elektrische eigenschappen

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Voedingsspanning [V] | 10...55 DC      |
| Stroomopname [mA]    | 30; ((24 V))    |
| Beschermklasse       | II              |
| Ompoolbeveiligd      | ja              |
| Lichtsoort           | infrarood licht |
| Golfengte [nm]       | 880             |


## Uitgangen

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Elektrische uitvoering                              | PNP              |
| Uitgangsfunctie                                     | Donkerschakelend |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]             | 2,5              |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250              |
| Schakelfrequentie DC [Hz]                           | 160              |
| Kortsluitbeveiliging                                | ja               |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging                     | pulserend        |
| Beschermd tegen overbelasting                       | ja               |

**Taster fotocel**

OGT-DPKG

| Bereik                       |               |                                                   |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Tastbereik                   | [mm]          | 2...100; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
| Omgevingsvariabelen          |               |                                                   |
| Omgevingstemperatuur         | [°C]          | -25...80                                          |
| Beschermklasse               |               | IP 67                                             |
| Toelatingen / testen         |               |                                                   |
| EMC                          | EN 60947-5-2  |                                                   |
|                              | EN 55011      | klasse B                                          |
| Mechanische eigenschappen    |               |                                                   |
| Behuizing                    |               | cilindrisch schroefdraad                          |
| Afmetingen                   | [mm]          | M18 x 1                                           |
| Schroefdraadtype             |               | M18 x 1                                           |
| Materialen                   |               | messing vernikkeld                                |
| Materiaal optiek             |               | glas                                              |
| Aanwijzen / bedienelementen  |               |                                                   |
| Weergave                     | schakelstatus | 1 x LED, geel                                     |
| Toebehoren                   |               |                                                   |
| Leveringsomvang              |               | bevestigingsmoeren: 2                             |
| Opmerkingen                  |               |                                                   |
| Verpakkingseenheid           |               | 1 stuk                                            |
| Elektrische aansluiting      |               |                                                   |
| Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |               |                                                   |
| Aansluiting                  |               |                                                   |



BN =           Aderkleuren :  
 BU =           bruin  
 BK =           blauw  
                 zwart