



Fotocel zender

OGS-OOKG/V4A/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OGS301

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	< 17
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golf lengte	[nm]	880

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik


Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 15
Bereik instelbaar		nee
Max. lichtvlek diameter	[mm]	2000
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte



Fotocel zender

OGS-OOKG/V4A/6M

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M18 x 1
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT
Materiaal optiek		PMMA
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Aansluiting		



BN = Aderkleuren :
 BU = bruin
 blauw