


Fiberoptiek-versterker

OGF-DNKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OK5002

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...50 DC
Stroomopname [mA]	< 30
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	Donkerschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	160
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Bereik [m]	< 0,08; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik [mm]	< 15; (Taster fotocel)

Omgevingsvariabelen



Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 65



Fiberoptiek-versterker

OGF-DNKG

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	cilindrisch schroefdraad	
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 88	
Schroefdraadtype	M18 x 1	
Materialen	messing vernikkeld	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2	
	Overwerpmoer	
Opmerkingen		
Opmerkingen	Donkerschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"	
	komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Aansluiting		



BN = bruin
 BU = blauw
 BK = zwart