


Taster fotocel

OGT-HNKG/US-100-DNS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
-----------	--------------------------

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	10; ((24 V))
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	160
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Bereik

Tastbereik [mm]	< 100; (wit papier 200 x 200 mm)
-----------------	----------------------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
---------------------------	----------

**Taster fotocel**

OGT-HNKG/US-100-DNS

Beschermklasse	IP 65
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1
Schroefdraadtype	M18 x 1
Materialen	messing vernikkeld
Materiaal optiek	glas

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A

**Aansluiting**