


Reflector fotocel

OIR-FBOW/LS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
-----------	--------------------------

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Reflector fotocel
-----------------	-------------------

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC

Uitgangen

Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang AC	[V]	4
Max. ruststroom	[mA]	12
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC	[mA]	300
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC	[Hz]	15
Kortsluitbeveiliging		nee
Beschermd tegen overbelasting		nee

Bereik

Bereik	[m]	< 4; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar		ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
----------------------	------	----------



Reflector fotocel

OIR-FBOW/LS

Beschermklasse	IP 65
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	145,149
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5
Schroefdraadtype		M30 x 1,5
Materialen		PPO gemodificeerd
Materiaal optiek		PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren


Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2 schroevendraaier
-----------------	---

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x 1/2"; codering: C



Aansluiting

