


Taster fotocel

OITGFNKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
-----------	--------------------------

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...55 DC
Stroomopname	[mA]	15; ((24 V))
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN	
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250
Schakelfrequentie DC	[Hz]	80
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermde tegen overbelasting		ja

Bereik

Tastbereik	[mm]	< 80
------------	------	------

**Taster fotocel**

OITGFNKG

Bereik instelbaar	ja
-------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Beschermklasse	IP 65
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
-----------	--------------------------

Afmetingen [mm]	M30 x 1,5
-----------------	-----------

Schroefdraadtype	M30 x 1,5
------------------	-----------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------

	schroevendraaier
--	------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm; Wartel: M20 X 1,5**Aansluiting**