

Fotocel zender

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OGS700

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 drukknop

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Laserklasse	2
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 17
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golfengte	[nm]	675
Typ. levensduur	[h]	50000

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 60
Bereik instelbaar		nee
Diameter van het kleinst te detecteren object	[mm]	3
Max. lichtvlek diameter	[mm]	150

**Fotocel zender**

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte
---------------------------------	-------------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-10...50
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
Laserklasse		2
Verwijzing laserklasse	Pas op!:	laserlicht
	puls performance:	<= 2,2 mW
	Golflengte:	675 nm
	frequentie:	2,2 kHz
	Impulslengte:	24 µs
	Niet in de laserstraal kijken!	
	Contact met laserlicht vermijden!	
	laserklasse:	2
		EN 60825-1

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 72
Schroefdraadtype	M18 x 1
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Fotocel zender

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Aansluiting

