




Laserfotocel zender

OJSLOOKG/FO/AS



1 drukknop



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Laserklasse	1
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 12
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	650
Typ. levensduur	[h]	50000

Uitgangen

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----



Laserfotocel zender

OJSLOOKG/FO/AS

Bereik		
Zender / ontvanger		zender
Bereik [m]		< 15
Bereik instelbaar		nee
Max. lichtvlek diameter [mm]		24
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-10...60
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Laserklasse		1
Verwijzing laserklasse	Pas op!:	laserlicht
	laserklasse:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Volgens 21 CFR Part 1040 met uitzondering bij afwijkingen in overeenstemming met de Laser Notice nr. 50, juni 2007.
MTTF [jaren]		918
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		27,8
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen [mm]		35 x 24 x 11
Materialen		behuizing: ABS; houder: zinkdrukgijs; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS
Materiaal optiek		glas
Uitlijning optiek		frontzijdig optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		Bevestigingsclip: 1, E20964
		bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16
		veerringen: 2
		Moeren: 2
Opmerkingen		
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid		1 stuk

Laserfotocel zender

OJSLOOKG/FO/AS

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; codering: A



Aansluiting

