

Taster fotocel

OGT-FPKG/V4A/10M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OGT301

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 drukknoop

Producteigenschappen

Behuizing cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe Taster fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...36 DC

Stroomopname [mA] < 30

Beschermklass II

Ompoolbeveiligd ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering PNP

Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)

Max. spanningsval [V] 2,5

Continue stroombelasting van [mA] 200

Schakelfrequentie DC [Hz] 500

Kortsluitbeveiliging ja

Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend

Beschermd tegen overbelasting ja

Bereik

Tastbereik [mm] < 600; (wit papier 200 x 200 mm)

Bereik instelbaar ja

Max. lichtvlek diameter [mm] 169



Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik



Taster fotocel

OGT-FPKG/V4A/10M

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 63
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT
Materiaal optiek		PMMA
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen		
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Aansluiting		



Aderkleuren :

BN = bruin

BU = blauw

BK = zwart