

## Fotocel zender


OGS-00KG/V4A/US-100

uitloop artikel

Alternatief artikel: OGS200 + OGE200 of OGS500 + OGE500

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

Bedingt\_durch\_die\_geaenderte\_Lichtart\_muessen\_Sender\_und\_Empfaenger\_zusammen\_ersetzt\_werden



## Producteigenschappen

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Lichtsoort | infrarood licht          |
| Behuizing  | cilindrisch schroefdraad |

## Toepassingsgebied

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten                  |
| Functieprincipe          | Gescheiden zender/ontvanger systeem |

## Elektrische eigenschappen

|                  |      |                 |
|------------------|------|-----------------|
| Voedingsspanning | [V]  | 10...36 DC      |
| Stroomopname     | [mA] | < 17            |
| Beschermklasse   |      | II              |
| Ompoolbeveiligd  |      | ja              |
| Lichtsoort       |      | infrarood licht |
| Golflengte       | [nm] | 880             |

## Uitgangen

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Kortsluitbeveiliging            | ja        |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
| Beschermd tegen overbelasting   | ja        |

## Bereik

|                                 |      |                         |
|---------------------------------|------|-------------------------|
| Zender / ontvanger              |      | zender                  |
| Bereik                          | [m]  | < 15                    |
| Bereik instelbaar               |      | nee                     |
| Max. lichtvlek diameter         | [mm] | 2000                    |
| Lichtvlekafmetingen gelden voor |      | bij maximale reikwijdte |

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...80 |
| Beschermklasse       |      | IP 67    |



## Fotocel zender

OGS-00KG/V4A/US-100

## Toelatingen / testen

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | klasse B |

## Mechanische eigenschappen

|                  |                                      |  |
|------------------|--------------------------------------|--|
| Behuizing        | cilindrisch schroefdraad             |  |
| Afmetingen [mm]  | M18 x 1 / L = 60,5                   |  |
| Schroefdraadtype | M18 x 1                              |  |
| Materialen       | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT |  |
| Materiaal optiek | PMMA                                 |  |

## Aanwijzen / bedienelementen

|          |            |                |
|----------|------------|----------------|
| Weergave | in bedrijf | 1 x LED, groen |
|----------|------------|----------------|

## Toebehoren

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Leveringsomvang | bevestigingsmoeren: 2 |
|-----------------|-----------------------|

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

## Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



## Aansluiting

