

Fotocel ontvanger

OHE-DPKG/0,20M/AS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: O8E202

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 10
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Donkerschakelend
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	50
Schakelfrequentie DC [Hz]	200
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Zender / ontvanger	ontvanger
Bereik [m]	< 1,2
Bereik instelbaar	nee



Fotocel ontvanger

OHE-DPKG/0,20M/AS

Reactietijden		
Reactietijd	[s]	< 2,5
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...50
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	14,8
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materialen		ABS
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	niet gedefinieerd bereik	1 x LED, geel knippert
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,2 m, PVC		
Connector: 1 x M8; codering: A		
		

Aansluiting

