


Reflector fotocel

OHP-DPKG/0,20M/AS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: O8P202

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	polarisatiefilter
Functieprincipe	Reflector fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 20
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Typ. levensduur [h]	75000
Referentietemperatuur voor levensduur [°C]	25

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Donkerschakelend
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	50
Schakelfrequentie DC [Hz]	800
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja



Reflector fotocel

OHP-DPKG/0,20M/AS

Bereik		
Bereik op prisma reflector	[m]	0,8; (Prisma reflector Ø 35 E20004)
Bereik instelbaar		nee
Max. lichtvlek diameter	[mm]	10
Lichtvlekafmetingen gelden voor		Bereik
Polarisatiefilter beschikbaar		ja
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	< 0,6
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...50
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	14
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	20,6 x 7,6 x 12,5
Materialen		ABS
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	niet gedefinieerd bereik	1 x LED, geel knippert
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,2 m, PVC		
Connector: 1 x M8; codering: A		
		

Reflector fotocel

OHP-DPKG/0,20M/AS

Aansluiting

