


OIT-FBOA



infrarood licht

cilindrisch schroefdraad

Taster fotocel

47...63

20...250 AC/DC

11

nee

infrarood licht

880

licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)

10,5

10,5

15

6

250; (350 (...50 °C))

250; (350 (...50 °C))

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

25

35



Taster fotocel

OIT-FBOA

Kortsluitvast	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee
Bereik	
Tastbereik [mm]	3...700; (wit papier 200 x 200 mm)
Bereik instelbaar	ja
Max. lichtvlek diameter [mm]	122
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 65
Toelatingen / testen	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [jaren]	309
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	127
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Schroefdraadtype	M30 x 1,5
Materialen	PBT; PPO gemodificeerd
Materiaal optiek	PMMA
Aanwijzen / bedienelementen	
Weergave	schakelstatus 1 x LED, geel
Elektrische aansluiting	
Vereiste bescherming	miniatur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel
Toebehoren	
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2 schroevendraaier
Opmerkingen	
Opmerkingen	Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
Verpakkingseenheid	1 stuk


Taster fotocel

OIT-FBOA

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm; Wartel: M20 X 1,5

Aansluiting



Opmerking : miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A snel

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

