



Fotocel zender

OLS-00KG/LS-400

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: O5S500 + E21122

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	< 22
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Overspanningsbeveiliging	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend

Bereik

Zender / ontvanger	zender
Bereik [m]	< 25
Bereik instelbaar	nee
Max. lichtvlek diameter [mm]	2000
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte

OL5040



Fotocel zender

OLS-00KG/LS-400

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	75 x 27 x 62
Materialen		PBT
Materiaal optiek		PMMA
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x 7/8"		