


Fotocel zender

OMS-OOKG/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



ontvanger in onderste optiek
zender in bovenste deel



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 80
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Zender / ontvanger	zender
Bereik [m]	< 50
Bereik instelbaar	nee

**Fotocel zender**

OMS-OOKG/US-100

Max. lichtvlek diameter [mm]	320
Lichtvlekafmetingen gelden voor	Bereik

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...40
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
-----	----------------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	68,039
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	73 x 45 x 49
Materialen	ABS glasvezelversterkt
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: aluminium, kleurloos geanodiseerd

**Aansluiting**