




Taster fotocel

OJB-FPKG/FO/AS



1 drukknoop



Producteigenschaften		
Lichtsort		rood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 22
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5



Taster fotocel

OJB-FPKG/FO/AS

Continue stroombelasting van [mA]	200
schakeluitgang DC	
Schakelfrequentie DC [Hz]	2000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik	
Tastbereik [mm]	1...600; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar	ja
Max. lichtvlek diameter [mm]	60
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik

Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [jaren]	867

Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	38,9
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	35 x 24 x 11
Materialen	behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiets; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS
Materiaal optiek	glas
Uitlijning optiek	frontzijdig optiek

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Elektronische vergrendeling	ja	

Toebehoren	
Leveringsomvang	Bevestigingsclip: 1, E20964
	bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16
	veerringen: 2
	Moeren: 2

Opmerkingen	
Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid	1 stuk

Taster fotocel

OJB-FPKG/FO/AS

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; coding: A



Aansluiting



2

Teach



Taster fotocel

OJB-FPKG/FO/AS

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

