



Reflector fotocel

OPR-FBOW/3L

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OA0104 of OA0105

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Reflector fotocel
-----------------	-------------------

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC
Stroomopname	[mA]	14; ((24 V))
Beschermklasse		II
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880

Uitgangen

Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang AC	[V]	4
Max. ruststroom	[mA]	6
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC	[mA]	350
Schakelfrequentie AC	[Hz]	15
Kortsluitbeveiliging		nee
Beschermd tegen overbelasting		nee



Reflector fotocel

OPR-FBOW/3L

Bereik		
Bereik	[m]	0,15...10; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik op prisma reflector	[m]	0,15...10; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar		ja
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	86 x 28 x 142
Materialen		PPO gemodificeerd
Materiaal optiek		glas
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: ...1,5 mm ²		
Aansluiting		

