



Diameter van het kleinste te detecteren object	[mm]	0,3
--	------	-----



Optische hoek sensoren

OPL-FCKG/IO-LINK/AS


Interfaces		
Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profiel	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	3,2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	978
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60	
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]	709	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	114,5	
Afmetingen [mm]	75 x 10 x 75	
Beenlengte X [mm]	50	
Beenlengte Y [mm]	50	
Openingshoek Z [mm]	60	
Materialen	behuizing: zinkdrukgietswart geanodiseerd; Lens: glas	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M8; codering: A		
		



Optische hoek sensoren

OPL-FCKG/IO-LINK/AS

Aansluiting



4: OUT / IO-Link