




Fotocel ontvanger

OJE-FPKG/SO



1 drukknoop



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 12
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200



Fotocel ontvanger

OJE-FPKG/SO

Schakelfrequentie DC	[Hz]	1200
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Zender / ontvanger		ontvanger
Bereik	[m]	< 10
Bereik instelbaar		ja
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[jaren]	952
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	72,5
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	35 x 11 x 24
Materialen		behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiets; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS
Materiaal optiek		glas
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Elektronische vergrendeling		ja
Toebehoren		
Leveringsomvang		Bevestigingsclip: 1, E20964
		bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16
		veerringen: 2
		Moeren: 2
Opmerkingen		
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid		1 stuk


Fotocel ontvanger

OJE-FPKG/SO

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Aansluiting



BK = Aderkleuren :
 BN = zwart
 BU = bruin
 WH = blauw
 wit

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

