OS5033


Reflector fotocel

OSP-FNKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OA5106

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 potentiometer timer
2 potentiometer gevoeligheid ontvanger in bovenste optiek zender in onderste deel

Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		polarisatiefilter
Functieprincipe		Reflector fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...55 DC
Stroomopname	[mA]	25; ((24 V))
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		NPN
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250
Schakelfrequentie DC	[Hz]	100

OS5033

Reflector fotocel

OSP-FNKG

Kortsluitbeveiliging		ja	
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Bereik			
Bereik	[m]	< 6; (Prisma reflector Ø 80 E20005)	
Bereik instelbaar		ja	
Polarisatiefilter beschikbaar		ja	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60	
Beschermklasse		IP 65	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen			
Behuizing		rechthoekig	
Afmetingen	[mm]	80 x 28 x 95	
Materialen		PPO gemodificeerd	
Materiaal optiek		glas	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren			
Leveringsomvang		Montagesteun	
		schroevendraaier	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm

Aansluiting

