


Taster fotocel

OTT-FPKG/24V/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OT5001

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 potentiometer
ontvanger in onderste optiek
zender in bovenste deel

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	18...36 DC
Stroomopname [mA]	40; ((24 V))
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880



Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Schakelfrequentie DC [Hz]	100
Kortsluitbeveiliging	ja

**Taster fotocel**

OTT-FPKG/24V/6M

Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Bereik			
Tastbereik	[mm]	< 200; (wit papier 200 x 200 mm)	
Bereik instelbaar		ja	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...50	
Beschermklasse		IP 67	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen			
Behuizing		rechthoekig	
Afmetingen	[mm]	75 x 19 x 30	
Materialen		PBT	
Materiaal optiek		PMMA	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, geel
		in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Aansluiting			



Aderkleuren :

BN = bruin

BU = blauw

BK = zwart