


Reflector fotocel

OTP-FPKG/US-100-IPF

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



ontvanger in onderste optiek
zender in bovenste deel

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	polarisatiefilter
Functieprincipe	Reflector fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	35; ((24 V))
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	150
Kortsluitbeveiliging	ja



Reflector fotocel

OTP-FPKG/US-100-IPF

Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Bereik			
Bereik	[m]	0,2...2; (Prisma reflector Ø 80 E20005)	
Bereik instelbaar		ja	
Polarisatiefilter beschikbaar		ja	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur		[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen			
Behuizing		rechthoekig	
Afmetingen		[mm]	75 x 19 x 30
Materialen		PBT	
Materiaal optiek		PMMA	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, geel
		in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren			
Leveringsomvang		Montagesteun: 1, E20461	
		schroevendraaier	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			

Connector: 1 x M12; codering: A



Reflector fotocel

OTP-FPKG/US-100-IPF

Aansluiting

