

Reflector fotocel

OUR-HPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OU5070

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Reflector fotocel
-----------------	-------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...55 DC
Stroomopname	[mA]	35; ((24 V))
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	950

Uitgangen

Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250
Schakelfrequentie DC	[Hz]	160
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermde tegen overbelasting		ja

Bereik

Bereik	[m]	0,15...3; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar		ja
Max. lichtvlek diameter	[mm]	262



Reflector fotocel

OUR-HPKG

Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte
---------------------------------	-------------------------

Omgevingsvariabelen	
----------------------------	--

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen	
-----------------------------	--

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen	
----------------------------------	--

Gewicht [g]	0,151
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	28 x 16 x 51
Materialen	PPE gemodificeerd
Materiaal optiek	glas

Aanwijzen / bedienelementen	
------------------------------------	--

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren	
-------------------	--

Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20211
-----------------	-------------------------


Opmerkingen	
--------------------	--

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting	
--------------------------------	--

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

