


Fotocel zender

OMS-000W/LS-500



ontvanger in onderste optiek
zender in bovenste deel



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	24...240 AC/DC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	6
Beschermklasse		II
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880
Typ. levensduur	[h]	100000
Referentietemperatuur voor levensduur	[°C]	25

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	nee
----------------------	-----

Bereik

Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 50
Bereik instelbaar		nee
Max. lichtvlek diameter	[mm]	320



Fotocel zender

OMS-000W/LS-500

Lichtvlekafmetingen gelden voor	Bereik
---------------------------------	--------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...40
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	187,787
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	73 x 45 x 49
Materialen	ABS glasvezelversterkt
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x 7/8"; codering: A; Vergrendeling: aluminium, kleurloos geanodiseerd



Aansluiting

