


Fotocel ontvanger

OME-FCKG/US-100



ontvanger in onderste optiek
zender in bovenste deel



Producteigenschappen

Behuizing	rechthoekig
-----------	-------------

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 80
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP/NPN
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V]	2
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA]	100
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Schakelfrequentie DC [Hz]	500
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend



Fotocel ontvanger

OME-FCKG/US-100

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik

Zender / ontvanger	ontvanger
Bereik [m]	< 50
Bereik instelbaar	ja

Reactietijden

Reactietijd [s]	< 1
-----------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...40
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
-----	----------------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	181,2
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	73 x 45 x 49
Materialen	ABS glasvezelversterkt
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting


Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: aluminium, kleurloos geanodiseerd



Fotocel ontvanger

OME-FCKG/US-100

Aansluiting



5

Functiecontrole-uitgang