


Infrarood-temperatuursensor

OWL-3506-ABOA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: TW7001 + E35065

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Behuizing	cilindrisch glad
-----------	------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...250 AC/DC
Ompoolbeveiligd	nee

Uitgangen

Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	10,5
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V]	10,5
Minimale belastingsstroom [mA]	15
Max. ruststroom [mA]	7
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	50
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz]	20
Schakelfrequentie DC [Hz]	25
Kortsluitvast	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee




Infrarood-temperatuursensor


OWL-3506-ABOA

Bereik		
Meetbereik hysteresis	[%]	1...15
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch glad
Afmetingen	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materialen		behuizing: messing wit-brons gecoat
Materiaal optiek		glas
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Opmerkingen	Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.	
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		

Connector: 1 x 7/8"



Aansluiting



Opmerking : miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A snel