


Alternatief artikel: TW7011 + E35061 + E35065

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Behuizing	cilindrisch glad
-----------	------------------

Voedingsspanning	[V]	10...55 DC
Stroomopname	[mA]	< 20
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja

Elektrische uitvoering	PNP
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	400
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging	ja



Infrarood-temperatuursensor

OWF-5000-BPKG

Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend	
Beschermd tegen overbelasting	ja	
Bereik		
Meetbereik hysteresis	[%]	1...15
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Beschermklasse	IP 65	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[jaren]	940
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	cilindrisch glad	
Afmetingen	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materialen	behuizing: messing wit-brons gecoat	
Materiaal optiek	glas	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	Fiber met aluminium buitenmantel	
Opmerkingen		
N.B.	uitloop artikel	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x 7/8"		



OW5001



Infrarood-temperatuursensor

OWF-5000-BPKG

Aansluiting

