
OR0004

Reflector fotocel

ORR-V/ORT-V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel

CE

Producteigenschappen		
Lichtsoort		infrarood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Reflector fotocel
Elektrische eigenschappen		
Aansluiting aan schakelversterkers		ja
Schakelversterkers		Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	950
Uitgangen		
Kortsluitbeveiliging		nee
Beschermd tegen overbelasting		nee
Bereik		
Bereik op prisma reflector	[m]	0,3...1; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Tastbereik	[mm]	< 200; (wit papier 200 x 200 mm)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Beschermklasse		IP 67

OR0004


Reflector fotocel

ORR-V/ORT-V

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	77	
Behuizing	rechthoekig	
Materialen	PPO gemodificeerd	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	
Toebehoren		
Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20212	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		

Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm²

Aansluiting



1 =	zender
2 =	ontvanger
	Aderkleuren :
RD =	rood
WH =	wit
screen =	afscherming