




Fotocel ontvanger

OTE-FPKG/US-100-IPF



ontvanger in onderste optiek



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...50 DC
Stroomopname	[mA]	30; ((24 V))
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	250
Schakelfrequentie DC	150
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend



Fotocel ontvanger

OTE-FPKG/US-100-IPF

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik

Zender / ontvanger	ontvanger
Bereik [m]	< 10
Bereik instelbaar	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF [jaren]	573	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	161
Behuizing	rechthoekig
Materialen	PBT
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20461
	schroevendraaier

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting


Connector: 1 x M12; codering: A



Fotocel ontvanger

OTE-FPKG/US-100-IPF

Aansluiting



Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

