


Taster fotocel

OUN-HPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OU5069

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Taster voor korte afstand
Functieprincipe	Taster fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...55 DC
Stroomopname	[mA]	35; ((24 V))
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250
Schakelfrequentie DC	[Hz]	160
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja

Bereik

Tastbereik	[mm]	20...40; (wit papier 200 x 200 mm)
Max. lichtvlek diameter	[mm]	20

**Taster fotocel**

OUN-HPKG

Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik
Taster voor korte afstand	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	146
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	28 x 16 x 51
Materialen	PPO gemodificeerd
Materiaal optiek	glas

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20211
-----------------	-------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluitingKabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²**Aansluiting**

	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart



Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

