


Fotocel ontvanger

OUE-DPKG/US-100-DPS



ontvanger in bovenste optiek



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	20; ((24 V))
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Donkerschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	140
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Bereik

Zender / ontvanger	ontvanger
Bereik [m]	< 6
Bereik instelbaar	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
---------------------------	----------



Fotocel ontvanger

OUE-DPKG/US-100-DPS


Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]	618	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	73	
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen [mm]	28 x 16 x 51	
Materialen	PPO gemodificeerd	
Materiaal optiek	glas	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20211	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting



Fotocel ontvanger

OUE-DPKG/US-100-DPS

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

