

Reflector fotocel

OUP-HPKG/US-100-DPO



ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	polarisatiefilter
Functieprincipe	Reflector fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	30; ((24 V))
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	160
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Bereik

Bereik op prisma reflector [m]	0,15...1,5; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar	ja
Max. lichtvlek diameter [mm]	475

**Reflector fotocel**

OUP-HPKG/US-100-DPO

Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte
Polarisatiefilter beschikbaar	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [jaren]	687

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	74,5
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	28 x 16 x 51
Materialen	PPO gemodificeerd
Materiaal optiek	glas
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Toebehoren


Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20211
-----------------	-------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A

**Aansluiting**

Reflector fotocel

OUP-HPKG/US-100-DPO

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

