


Fiberoptiek-versterker

OUF-HNKG/US-100-DNS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...50 DC
Stroomopname [mA]	35; ((24 V))
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	100
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Bereik

Bereik [m]	0...0,12; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik [mm]	0...40; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Fiberoptiek-versterker

OUF-HNKG/US-100-DNS

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	0,075
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	28 x 16 x 56
Materialen		PPO gemodificeerd
Materiaal optiek		glas

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren


Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20211
	schroevendraaier

Opmerkingen

Opmerkingen	Lichtschakelend komt overeen bij zender-/ ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact" komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A

**Aansluiting**

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

