


Infrarood-temperatuursensor

OWF-5000-ABOA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: TW7011 + E35061 + E35065

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Behuizing	cilindrisch glad
-----------	------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	20...250 AC/DC
------------------	-----	----------------

Ompoolbeveiligd		nee
-----------------	--	-----

Uitgangen

Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	10,5
-------------------------------------	-----	------

Max. spanningsval schakeluitgang AC	[V]	10,5
-------------------------------------	-----	------

Minimale belastingsstroom	[mA]	15
---------------------------	------	----

Max. ruststroom	[mA]	7
-----------------	------	---

Continue stroombelasting van schakeluitgang AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
--	------	-----------------------

Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	50
--	------	----



Infrarood-temperatuursensor

OWF-5000-ABOA

Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz]	20
Schakelfrequentie DC [Hz]	25
Kortsluitvast	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee

Bereik

Meetbereik hysteresis [%]	1...15
---------------------------	--------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch glad
Afmetingen [mm]	Ø 58 / L = 129
Materialen	behuizing: messing wit-brons gecoat
Materiaal optiek	glas

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Fiber met aluminium buitenmantel
-----------------	----------------------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting


Connector: 1 x 7/8"



Infrarood-temperatuursensor

OWF-5000-ABOA

Aansluiting



Opmerking : miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 $\leq$ 2 A snel