




Infrarood-temperatuursensor

OWS-7520-ABOA



Producteigenschappen

Behuizing

cilindrisch glad

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

20...250 AC/DC

Ompoolbeveiligd

nee

Uitgangen

Max. spanningsval
schakeluitgang DC

[V]

10,5

Max. spanningsval
schakeluitgang AC

[V]

10,5

Minimale belastingsstroom

[mA]

15

Max. ruststroom

[mA]

7

Continue stroombelasting van
schakeluitgang AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Continue stroombelasting van
schakeluitgang DC

[mA]

50

Kortstondige stroombelasting
van de schakeluitgang

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Schakelfrequentie AC

[Hz]

20

Schakelfrequentie DC

[Hz]

25

Kortsluitvast

nee

Beschermd tegen
overbelasting

nee

Bereik

Meetbereik hysteresis

[%]

1...15

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...60

Beschermsklasse

IP 65



Infrarood-temperatuursensor

OWS-7520-ABOA

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch glad
Afmetingen [mm]	Ø 58 / L = 150
Materialen	behuizing: messing wit-brons gecoat
Materiaal optiek	glas

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Opmerkingen


Opmerkingen	Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x 7/8"



Aansluiting



Opmerking : miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A snel