


Infrarood-temperatuursensor

OWI-BPKG/US-100

uitloop artikel

Alternatief artikel: TW7000

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
-----------	--------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	20; ((24 V))
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	150
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Bereik instelbaar	ja
Golflengtebereik [μm]	6...14

Reactietijden

Reactietijd [s]	< 500
-----------------	-------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Beschermklasse	IP 65

Infrarood-temperatuursensor

OWI-BPKG/US-100

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF [jaren]	912	

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad	
Afmetingen [mm]	M30 x 1,5 / L = 114	
Schroefdraadtype	M30 x 1,5	
Materialen	behuizing: messing wit-brons gecoat	
Materiaal optiek	kunststof	

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	2 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2	
	schroevendraaier	

Opmerkingen

N.B.	uitloop artikel	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

