




Frontbondige druksensor met display

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: PI2893 of PI2793

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 alfanumeriek display 4-digit
- 2 status-LED's
- 3 programmeerknop



EHEDG

EHEDG Certified 



Producteigenschaften

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1		
Meetbereik	-1...25 bar	-14,4...362,7 psi	-0,1...2,5 MPa
Procesaansluiting	schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus		

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten		
Applicatie	vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie		
Montage	Draaibare behuizing 350°		
Media	pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media		
Mediumtemperatuur [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Min. barstdruk	350 bar	5070 psi	35 MPa
Drukbestendigheid	100 bar	1450 psi	10 Mpa
Druksoort	relatieve druk		
Zonder dode ruimte	ja		



Frontbondige druksensor met display

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Elektrische eigenschappen			
Voedingsspanning	[V]	18...32 DC	
Stroomopname	[mA]	< 50	
Min. isolatieweerstand	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Beschermklasse		III	
Ompoolbeveiligd		ja	
Opwarmtijd	[s]	0,5	
Watchdog geïntegreerd		ja	
In- / uitgangen			
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1	
Uitgangen			
Totaal aantal uitgangen		2	
Uitgangssignaal		schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar)	
Elektrische uitvoering		PNP/NPN	
Aantal digitale uitgangen		1	
Uitgangsfunctie		maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2	
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250	
Schakelfrequentie DC	[Hz]	6	
Aantal analoge uitgangen		1	
Analoge uitgangsstroom	[mA]	4...20, te inverteren; (te verscalen 1:4)	
Max. belasting	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA	
Analoge uitgangsspanning	[V]	0...10, te inverteren; (te verscalen 1:4)	
Min. weerstand last	[Ω]	2000	
Kortsluitbeveiliging		ja	
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Meet- / instelbereik			
Meetbereik	-1...25 bar	-14,4...362,7 psi	-0,1...2,5 MPa
Schakelpunt SP	-0,96...25 bar	-13,8...362,7 psi	-0,096...2,5 MPa
Terugschakelpunt rP	-1...24,96 bar	-14,4...362,1 psi	-0,1...2,496 MPa
Analoog startpunt	-1...18,74 bar	-14,4...271,8 psi	-0,1...1,874 MPa
Analoog eindpunt	5,24...25 bar	76,2...362,7 psi	0,524...2,5 MPa
In stappen van	0,02 bar	0,3 psi	0,002 MPa
Fabrieksinstelling		SP1 = 6,24 bar	rP1 = 5,74 bar
		ASP = 0,00 bar	AEP = 25,00 bar
Nauwkeurigheid / afwijkingen			
Schakelpunt nauwkeurigheid	< ± 0,2; (Turn down 1:1)		
[% van het ingestelde meetbereik]			
Herhaalnauwkeurigheid	< ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)		
[% van het ingestelde meetbereik]			



Frontbondige druksensor met display

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik]	$< \pm 0,2$; (Turn down 1:1, lineariteit, inclusief hysteresis en herhaalnauwkeurigheid, grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Hysteresis afwijking [% van het ingestelde meetbereik]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik]	$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; per jaar)
Temperatuurcoëfficiënt nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K]	$< \pm 0,05$; (0...70 °C)
Temperatuurcoëfficiënt meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K]	$< \pm 0,15$; (0...70 °C)

Reactietijden

Reactietijd [ms]	< 100
Damping van de proceswaarde dAP [s]	0,1...100
Damping analoge uitgang dAA [s]	0,1...100
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms]	25

Software / programmering

Instelmogelijkheden	hysteresis / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ spanningsuitgang; damping; wijzigen van de displaywaarden; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid; nulpunt; meetbereik
---------------------	--

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Opslagtemperatuur [°C]	-40...100
Beschermklasse	IP 67; IP 69K

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V
Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	447,4
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiaal dat in contact komt met het medium	keramiek (99,9 % Al ₂ O ₃); 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. drukcyclus	100 miljoen



Frontbondige druksensor met display

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Procesaansluiting	schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus
-------------------	---

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Display eenheid	4 x LED, groen
	schakelstatus	LED, geel
	functiedisplay	alfanumeriek display, 4-digit
	gemeten waarde	alfanumeriek display, 4-digit
Display eenheid	bar; psi; MPa; % van het bereik	

Opmerkingen



Opmerkingen	De 3A toelating is alleen geldig bij inbouw in een adapter met 3A toelating.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



OUT1	schakeluitgang
OUT2	analoge uitgang