




Frontbondige druksensor

PM-001BREZ01-E-ZVG/US



- 1 clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
de afdichting voor de Triclamp-procesaansluiting moet op zijn minst een binnendiameter hebben van 22mm



ACS C E



UL
LISTED

EC 19

35 / 200

4 EHE

DG Cen

ified **F**

CM

IO-L

Link Re

eg31

UK
CA

Producteigenschaften

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1			
Meetbereik	-0,05...1 bar	-50...1000 mbar	-0,73...14,5 psi	-5...100 kPa
Procesaansluiting	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)			

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten		
Meetelement	keramisch-capacitieve drukmeetcel		
Temperatuurbewaking	nee		
Applicatie	vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie		
Media	pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media		
Mediumtemperatuur [°C]	-25...150		
Min. barstdruk	30000 mbar	435 psi	3000 kPa
Drukbestendigheid	10000 mbar	145 psi	1000 kPa
Verwijzing van drukbestendigheid	Druckbeständigkeit der verwendeten Klammer und Dichtung der Clampverbindung beachten		
Bestand tegen vacuüm [mbar]	-1000		
Druksoort	relatieve druk		
Zonder dode ruimte	ja		
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar]	10		



Frontbondige druksensor

PM-001BREZ01-E-ZVG/US

Elektrische eigenschappen				
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC		
Min. isolatieweerstand	[MΩ]	100; (500 V DC)		
Beschermklasse		III		
Ompoolbeveiligd		ja		
Meetprincipe		hydrostatisch		
Watchdog geïntegreerd		ja		
2-draads				
Stroomopname	[mA]	3,5...21,5		
Opwarmtijd	[s]	1		
3-draads				
Stroomopname	[mA]	< 45		
Opwarmtijd	[s]	0,5		
In- / uitgangen				
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1		
Uitgangen				
Totaal aantal uitgangen		2		
Uitgangssignaal		analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar)		
Aantal digitale uitgangen		1; (IO-Link)		
Aantal analoge uitgangen		1		
Analoge uitgangsstroom	[mA]	4...20; (te verscalen)		
Max. belasting	[Ω]	700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)		
Kortsluitvast		ja		
Beschermd tegen overbelasting		ja		
Meet- / instelbereik				
Meetbereik		-0,05...1 bar	-50...1000 mbar	-0,73...14,5 psi -5...100 kPa
Analoog startpunt		-50...800 mbar	-0,73...11,6 psi	-5...80 kPa
Analoog eindpunt		150...1000 mbar	2,18...14,5 psi	15...100 kPa
In stappen van		0,5 mbar	0,01 psi	0,05 kPa
Fabrieksinstelling		ASP = 0,0 mbar	AEP = 1000 mbar	
Nauwkeurigheid / afwijkingen				
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik]		< ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)		
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik]		< ± 0,2; (lineariteit inclusief hysteresis en herhaalnauwkeurigheid, grenswaardeinstelling volgens DIN EN IEC 62828-1)		
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik]		< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Hysteresis afwijking [% van het ingestelde meetbereik]		< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Langdurige stabiliteit		< ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)		



Frontbondige druksensor

PM-001BREZ01-E-ZVG/US

[% van het ingestelde meetbereik]	
Temperatuurcoëfficiënt nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K]	$< \pm 0,05$
Temperatuurcoëfficiënt meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K]	$< \pm 0,15$
Gemeenschappelijke afwijking over het temperatuurbereik	Temperatuurbereik
	totale afwijking
	-25...15 °C Karakteristiekafwijking $\pm 0,05$ % van het bereik / 10 K
	15...80 °C Karakteristiekafwijking
	80...150 °C Karakteristiekafwijking $\pm 0,1$ % van het bereik / 10 K
N.B.	meer informatie in de sectie diagrammen en karakteristieken

Reactietijden

Demping analoge uitgang dAA [s]	0...4
2-draads	
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms]	30
3-draads	
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms]	7

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9
Profiel	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-Mode	nee
Vereiste masterportklasse	A
Proceswaarden analoog	3
Min. procescyclustijd [ms]	3,2
IO-Link-resolutie druk [mbar]	0,2
IO-Link procesdata (cyclisch)	functie
	bit lengte
	Druk 16 apparaat status 4
IO-Link functionaliteiten (acyclisch)	applicatie specifieke markering; interne temperatuur
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard
	DeviceID
	default 668

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Opslagtemperatuur [°C]	-40...100
Beschermklasse	IP 67; IP 68; IP 69K



Frontbondige druksensor

PM-001BREZ01-E-ZVG/US

Toelatingen / testen

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren]	323	
Opmerking voor goedkeuring	fabriekscertificaat als download via de link www.factory-certificate.ifm te verkrijgen	
UL-goedkeuring	UL Certificeringsnummer	J055
	File nummer UL	E174189

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	358,2
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT
Materiaal dat in contact komt met het medium	keramiek (99,9 % Al ₂ O ₃); 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. drukcycli	100 miljoen
Procesaansluiting	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



- 1 Schema voor 2-draads aansluiting (analoog)
- 2 Schema voor 3-draads aansluiting (analoog / IO-Link)
OUT1 : IO-Link
OUT2 : analoge uitgang



Frontbondige druksensor

PM-001BREZ01-E-ZVG/US

Diagrammen en curves

invloed van de
omgevingstemperatuur op de
nauwkeurigheid



X Temperatuur
Y totale afwijking