




Druktransmitters

PU-025-SEG14-B-DVG/US/ IW



1 Afdichting



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1		
Meetbereik	0...25 bar	0...360 psi	0...2,5 MPa
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/4 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2)		

Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties		
Media	vloeibare en gasvormige media		
Mediumtemperatuur [°C]	-40...90		
Min. barstdruk	600 bar	8700 psi	60 MPa
Drukbestendigheid	65 bar	940 psi	6,5 MPa
Verwijzing van drukbestendigheid	statisch		
Bestand tegen vacuüm [mbar]	-1000		
Druksoort	relatieve druk		

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	16...36 DC		
Stroomopname [mA]	< 12		
Min. isolatieweerstand [MΩ]	100; (500 V DC)		
Beschermklasse	III		
Ompoolbeveiligd	ja		
Opwarmtijd [s]	< 0,1		

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1
-------------------------	-----------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	analoog signaal
Aantal analoge uitgangen	1
Analoge uitgangsspanning [V]	0...10



Druktransmitters

PU-025-SEG14-B-DVG/US/ IW

Min. weerstand last	[Ω]	2000		
Kortsluitvast		ja		
Beschermd tegen overbelasting		ja		
Meet- / instelbereik				
Meetbereik		0...25 bar	0...360 psi	0...2,5 MPa
Nauwkeurigheid / afwijkingen				
Herhaalnauwkeurigheid		< ± 0,05; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)		
[% van het ingestelde meetbereik]				
Karakteristiekafwijking				
[% van het ingestelde meetbereik]				
Afwijking lineariteit				
[% van het ingestelde meetbereik]		< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)		
Hysterese afwijking		< ± 0,2		
[% van het ingestelde meetbereik]				
Langdurige stabiliteit				
[% van het ingestelde meetbereik]				
Temperatuurcoëfficiënt nulpunt en meetbereik				
[% van het ingestelde meetbereik / 10 K]		< ± 0,1 (-25...90 °C) / < ± 0,2 (-40...-25 °C)		
Reactietijden				
Sprong reactietijd analoge uitgang	[ms]	1		
Omgevingsvariabelen				
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...90		
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...100		
Beschermklasse		IP 67; IP 69K		
Toelatingen / testen				
EMC		DIN EN 61000-6-2		
		DIN EN 61000-6-3		
Schokbestendigheid		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)	
Trillingsbestendigheid		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
MTTF	[jaren]	767		
UL-goedkeuring		UL Certificeringsnummer	J031	
Richtlijnen voor drukapparatuur		Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag		
Mechanische eigenschappen				
Gewicht	[g]	59		
Materialen		roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI		
Materiaal dat in contact komt met het medium		roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630)		
Min. drukcycli		60 miljoen; (bij 1,2-voudige nominale druk)		



Druktransmitters

PU-025-SEG14-B-DVG/US/ IW

Aandraaimoment [Nm]	25...35; (aanbevolen aandraaimoment; Afhankelijk van smering, afdichting en drukbelasting)
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/4 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2)
Afdichting procesaansluiting	FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Smoorelement geïntegreerd	nee (upgradeable)

Opmerkingen


Opmerkingen	BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling)
	LS = grenswaardeinstelling
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting



OUT analoge uitgang
 kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2
 Aderkleuren :
 BN = bruin
 BU = blauw
 WH = wit