

QHA200



Hardware voor het bedienen van moneo in de productieomgeving


moneo appliance

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: QHA210

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

licenties die nodig zijn voor de werking van moneo-producten moeten afzonderlijk worden besteld



- 1 industriële voedingen
- 2 audio
- 3 microfoon ingang
- 4 COM-interface x 2
- 5 VGA-interface
- 6 Displaypoort-interface
- 7 HDMI-interface
- 8 USB-interface x 4
- 9 ethernet aansluiting 2
- 10 ethernet aansluiting 1





Hardware voor het bedienen van moneo in de productieomgeving

moneo appliance

Toepassingsgebied		
Applicatie	IT-hardware voorde werking van moneo beschikbaar stellen van opslagcapaciteit en rekenkracht moneo-software vooraf geïnstalleerd eenvoudig in bedrijf te nemen zonder IT-expertise	
Onderhoudsbeschrijving	inkl. management-systeem voor onderhoudsdoeleinden	
Compatibiliteit	onafhankelijk van de IT-infrastructuur in te zetten is op ieder moment in het IT-netwerk te integreren	
Connectiviteit	interface voor sensoren en IT-netwerk	
Onderhoud en service	geïntegreerde update-, backup- en servicefunctionaliteiten via Appliance Management System	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	12...24 DC
Stroomopname	[mA]	2200; (24 V)
Uitgangen		
Aantal video-uitgangen	3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)	
Software / programmering		
Taal	Engels	
Licentie bijgesloten	appliance management system (AMS)	
Opmerking voor licentie	hardware-gebonden; licenties die nodig zijn voor de werking van moneo-producten moeten afzonderlijk worden besteld	
Bedrijfsysteem	Debian Linux 10	
Systeemeisen		
Webbrowser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (ondersteunde versies: zie huidige release-opmerkingen)	
Interfaces		
Communicatie interface	Ethernet; RS232; USB	
Aantal Ethernet-interfaces	2; (GBit)	
Aantal RS232-interfaces	2; (via de BIOS te selecteren: RS232 / RS485)	
Aantal USB-interfaces	4; (USB 3.0)	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...50
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95; (40 °C niet condenserend)
Beschermklasse	IP 67; (onderste deel: IP 21)	
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Trillingsbestendigheid	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	5653
Afmetingen	[mm]	85 x 253 x 201
Hardware		
Chip set	Intel Q170	
Processor	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz	
TPM-Chip	V 2.0	

QHA200



Hardware voor het bedienen van moneo in de productieomgeving

moneo appliance

BIOS	AMI EFI BIOS
Werkgeheugen	8 GB DDR3
Massa data-opslag	128 GB SSD

Opmerkingen

N.B.	licenties die nodig zijn voor de werking van moneo-producten moeten afzonderlijk worden besteld
Verpakkingseenheid	1 stuk