


Incrementele pulsgever met holle as

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE



Producteigenschaften

Resolutie	1...10000; (parametreerbaar; Fabrieksinstelling: 1024) stappen
Communicatie interface	IO-Link
As uitvoering	eenzijdig holle asgat
Asdiameter [mm]	12

Toepassingsgebied

Aftastsysteem	magnetisch
---------------	------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	4,75...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 150
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Opwarmtijd	[s]	0,5
Max. toerental elektrisch	[U/min]	12000

Uitgangen

Elektrische uitvoering	HTL/TTL
Schakelfrequentie [kHz]	1000
Fabrieksinstelling	Uitgangsfunctie: HTL (50 mA)
Kortsluitbeveiliging	ja
Faseverschuiving A en B [°]	90

Meet- / instelbereik

Resolutie	1...10000; (parametreerbaar; Fabrieksinstelling: 1024) stappen
-----------	--

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid	[°]	0,1
----------------	-----	-----

Software / programming

Instelmogelijkheden	Resolutie; Draairichting; HTL; TTL
---------------------	------------------------------------



Incrementele pulsgever met holle as

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Interfaces		
Communicatie interface		IO-Link
Type overdracht		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie		1.1
SIO-Mode		ja
Min. procescyclustijd	[ms]	2,3
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95; (condensvorming niet toegestaan)
Beschermklasse		IP 65; IP 66; IP 67; (aan de zijde van behuizing: IP 67; aan de zijde van as: IP 65)
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid		200 g
Trillingsbestendigheid		30 g
MTTF	[jaren]	292
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	256,5
Afmetingen	[mm]	Ø 36,5 / L = 58,5
Materialen		flens: aluminium; behuizing: 1.4521 (roestvast staal / 444)
Aandraaimoment	[Nm]	< 0,7; (Bevestigingsschroef)
Max. toerental mechanisch	[U/min]	12000
Max. aandraaimoment	[Nm]	1
Referentietemperatuur aandraaimoment	[°C]	20
As uitvoering		eenzijdig holle asgat
Asdiameter	[mm]	12
Materiaal as		RVS
Inbouwdiepte van de as	[mm]	18
Max. axiale asverplaatsing	[mm]	0,5
Bevestigingsflens		Ø 36.5 mm
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M12, radiaal, ook axiaal te gebruiken; codering: A; Behuizing: 1.4401 (roestvast staal / 316)		



Incrementele pulsgever met holle as


INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

IO-Link	
1	L+
2	niet gebruiken
3	L-
4	IO-Link
5	niet gebruiken
6	niet gebruiken
7	niet gebruiken
8	niet gebruiken
Afscherming	stekker

encoder	
1	UB
2	A
3	GND
4	Z/0-Pulse (90 deg)
5	B
6	A-
7	B-
8	Z-
Afscherming	stekker

Diagrammen en curves

Impulsdiagram



draairichting met de klok mee op de as gezien