


RM7013



Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as

RMK0025-H24/E



Producteigenschappen

Resolutie	8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit
Communicatie interface	DeviceNet
As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	10

Toepassingsgebied

Functieprincipe	absoluut
Omwentelingstype	multiturn

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Code	binair

Meet- / instelbereik

Resolutie	8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit
-----------	--



Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as

RMK0025-H24/E

Software / programmering		
Instelmogelijkheden		resolutie per omwenteling; totale resolutie; Draairichting; preset waarde; Bedrijfsaard; MAC ID; Baud rate
Adressering		
		adres selectieschakelaar; 0...99; Afsluitweerstand
Interfaces		
Communicatie interface		DeviceNet
DeviceNet		
Protocol		CIP (Common Industrial Protocol)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	98
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid		100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid		10 g (10...1000 Hz)
MTTF	[jaren]	13
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	592
Afmetingen	[mm]	Ø 58 / L = 110
Materialen		behuizingsdeksel: aluminium; behuizing: staal
Max. toerental mechanisch	[U/min]	12000
As uitvoering		massieve as
Asdiameter	[mm]	10
Materiaal as		1.4305 (roestvast staal / 303)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde	[N]	40
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde	[N]	110
Bevestigingsflens		Klemflens
Elektrische aansluiting		
klemmen in aansluitkamer:		