



RU-2500-I05/K

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- CE

Resolutie	2500 stappen
As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	6

Voedingsspanningstolerantie	[%]	10
Voedingsspanning	[V]	5 DC
Stroomopname	[mA]	150

Elektrische uitvoering	TTL
Stroombelasting per uitgang [mA]	20
Schakelfrequentie [kHz]	300
Faseverschuiving A en B [°]	90

Resolutie	2500 stappen
-----------	--------------

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...100
Opslagtemperatuur	[°C]	-30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	98
Beschermklasse		IP 64




Incrementele pulsgever met massieve as

RU-2500-I05/K

Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid		100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid		15 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen		
Materialen		aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min]		12000
Max. aandraaimoment [Nm]		1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C]		20
As uitvoering		massieve as
Asdiameter [mm]		6
Materiaal as		1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N]		10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N]		20
Bevestigingsflens		synchroflens
Elektrische aansluiting		

Connector: 1 x M23 (ifm 1001.4), radiaal



bruin	A
groen	A geïnverteerd
grijs	B
rose	B geïnverteerd
rood	0-index
zwart	0-index geïnverteerd
blauw	L+ sensor
wit	0V sensor
bruin / groen	L+ (Up)
wit / groen	0V (Un)
violet	storing geïnverteerd
afscherming	behuizing

Diagrammen en curves	
Impulsdiagram	draairichting met de klok mee op de as gezien