


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- CE **UL**<sup>®</sup> US

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Resolutie       | 900 stappen |
| As uitvoering   | massieve as |
| Asdiameter [mm] | 10          |

|                  |      |            |
|------------------|------|------------|
| Voedingsspanning | [V]  | 10...30 DC |
| Stroomopname     | [mA] | 150        |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Elektrische uitvoering           | HTL    |
| Stroombelasting per uitgang [mA] | 50     |
| Schakelfrequentie [kHz]          | 300    |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging  | < 60 s |
| Faseverschuiving A en B [°]      | 90     |

|           |             |
|-----------|-------------|
| Resolutie | 900 stappen |
|-----------|-------------|

|                                             |      |                               |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------|
| Omgevingstemperatuur                        | [°C] | -30...85                      |
| Opmerking voor de omgevingstemperatuur      |      | bij vastgelegde kabel: -30 °C |
| Opslagtemperatuur                           | [°C] | -30...100                     |
| Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid | [%]  | 98                            |



## Incrementele pulsgever met massieve as

RV-0900-I24/L2

|                |       |
|----------------|-------|
| Beschermklasse | IP 64 |
|----------------|-------|

### Toelatingen / testen

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Schokbestendigheid     | 100 g (6 ms)        |
| Trillingsbestendigheid | 10 g (55...2000 Hz) |

### Mechanische eigenschappen

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Afmetingen [mm]                              | Ø 58 / L = 46  |
| Materialen                                   | aluminium      |
| Max. toerental mechanisch [U/min]            | 12000          |
| Max. aandraaimoment [Nm]                     | 1              |
| Referentietemperatuur aandraaimoment [°C]    | 20             |
| As uitvoering                                | massieve as    |
| Asdiameter [mm]                              | 10             |
| Materiaal as                                 | 1.4104 (staal) |
| Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N]  | 10             |
| Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 20             |


### Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; axiaal

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| bruin         | A                    |
| groen         | A geïnverteerd       |
| grijs         | B                    |
| rose          | B geïnverteerd       |
| rood          | 0-index              |
| zwart         | 0-index geïnverteerd |
| blauw         | L+ sensor            |
| wit           | 0V sensor            |
| bruin / groen | L+ (Up)              |
| wit / groen   | 0V (Un)              |
| violet        | storing geïnverteerd |
| afscherming   | behuizing            |

### Diagrammen en curves

Impulsdiagram



draairichting met de klok mee op de as gezien