


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Producteigenschappen**

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 2
Procesaansluiting	schroefdraad M26 x 1,5

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor T-stukken (DIN 2353): QL 22-18-22
Mediumtemperatuur [°C]	0...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...28 DC
Stroomopname [mA]	< 80
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	15; (optisch signaleerd)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 2
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	2
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	PNP
Aantal digitale uitgangen	2
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5



Stromingsbewaker

SAE18BBDGPKG/W/US

Continue stroombelasting van [mA]	200
schakeluitgang DC	
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Meet- / instelbereik

Stromingsgebied [l/min]	0...20
Instelbereik [l/min]	0,4...19,6

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Opmerking voor de reproduceerbaarheid	3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
Temperatuurgradiënt [K/min]	200
Hysteresis [l/min]	ca. 10
Meetfout [% van de eindwaarde]	max. ± 10

Reactietijden

Reactietijd [s]	5; (10%...90%)
-----------------	----------------

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	drukknop
-----------------------	----------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	Ø 14
Materialen	PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4571 (roestvast staal / 316Ti) gedeeltelijk vernikkeld
Procesaansluiting	schroefdraad M26 x 1,5

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	10 x LED, meerkleurig Resolutie 10 % van eindwaarde
----------	---------	---

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A




SA3006



Stromingsbewaker

SAE18BBDGPKG/W/US

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit