



Incrementele pulsgever met massieve as

RU-2500-I05/J

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: RUP500

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Positie van de referentiemarkering
2 M4 diepte 5 mm



Producteigenschappen

Resolutie	2500 stappen
As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	6

Toepassingsgebied

Functieprincipe	incrementeel
-----------------	--------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie [%]	10
Voedingsspanning [V]	5 DC
Stroomopname [mA]	150

Uitgangen

Elektrische uitvoering	TTL
Stroombelasting per uitgang [mA]	20
Schakelfrequentie [kHz]	300
Faseverschuiving A en B [°]	90

Meet- / instelbereik

Resolutie	2500 stappen
-----------	--------------



Incrementele pulsgever met massieve as

RU-2500-I05/J

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...100
Opslagtemperatuur	[°C]	-30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	98
Beschermklasse		IP 64
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid		100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid		15 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	405
Materialen		aluminium
Max. toerental mechanisch	[U/min]	12000
Max. aandraaimoment	[Nm]	1
Referentietemperatuur aandraaimoment	[°C]	20
As uitvoering		massieve as
Asdiameter	[mm]	6
Materiaal as		1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde	[N]	10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde	[N]	20
Bevestigingsflens		synchroflens
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M23 (ifm 1001.4), axiaal		
1	B geïnverteerd	
2	+5V sensor	
3	0-index	
4	0-index geïnverteerd	
5	A	
6	A geïnverteerd	
7	storing geïnverteerd	
8	B	
9	n.c.	
10	0V	
11	0V sensor	
12	L+	
Afscherming	behuizing	




Incrementele pulsgever met massieve as

RU-2500-I05/J

Diagrammen en curves

Impulsdiagram



draairichting met de klok mee op de as gezien