


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

SFG14ZBB/6M


Producteigenschappen

Staaflengte L	[mm]	42
Procesaansluiting		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Toepassingsgebied

Applicatie		hoge temperatuurbereiken; hygiënische toepassingen
Drukbestendigheid	[bar]	30
Vloeibare media		
Applicatie		hoge temperatuurbereiken; hygiënische toepassingen
Mediumtemperatuur	[°C]	0...120
Gasvormige media		
Mediumtemperatuur	[°C]	0...100

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica		VS3000
--	--	--------

Meet- / instelbereik

Staaflengte L	[mm]	42
Vloeibare media		
Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
Gasvormige media		
Instelbereik	[cm/s]	200...2000
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	200...800

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Reactietijden


Reactietijd	[s]	1...10
Vloeibare media		
Reactietijd	[s]	1...10



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFG14ZBB/6M

Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[jaren]	8648
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	485
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Opmerkingen		
Opmerkingen		De 3A toelating is alleen geldig bij inbouw in een adapter met 3A toelating.
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 6 m, siliconen; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Aansluiting		



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs