


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

SFR12ABH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad
-------------------	-------------------

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media; Gasvormige media; agressieve media
-------	---

Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Drukbestendigheid	[bar]	30
-------------------	-------	----

Vloeibare media

Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Gasvormige media

Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0200
--	---------

Meet- / instelbereik
Vloeibare media

Instelbereik	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
-----------------------	--------	--------

Gasvormige media

Instelbereik	[cm/s]	200...2000
--------------	--------	------------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Reactietijden


Reactietijd	[s]	1...10
-------------	-----	--------



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFR12ABH

Vloeibare media		
Reactietijd	[s]	1...10
Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Materialen		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiaal dat in contact komt met het medium		Hastelloy C-4 (2.4610)
Procesaansluiting		G 1/2 buitendraad
Toebehoren		
Leveringsomvang		afdichtingen: 2 x AMF 30
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Aansluiting		



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs