


Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFM12ABBE0

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SF111A

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Procesaansluiting	M12 x 1
-------------------	---------

Toepassingsgebied

Applicatie	Ex-omgeving Zone 0
Mediumtemperatuur [°C]	-20...60
Drukbestendigheid [bar]	300

Vloeibare media

Applicatie	Ex-omgeving Zone 0
Mediumtemperatuur [°C]	-20...60

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C]	-20...60
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0200 Ex i
--	--------------

Meet- / instelbereik

Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Gasvormige media

Instelbereik [cm/s]	200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s]	200...800

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----

Reactietijden

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Vloeibare media


Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFM12ABBE0

Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M12 x 1
Schroefdraadtype		M12 x 1
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting		M12 x 1
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, TPE-S; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Aansluiting		



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs